


大規模食品工場に
おすすめの仕様です




流水式 靴底洗浄装置 両足タイプ° 三連仕様

- 従来の靴底洗浄装置(KSW-BSS01)を三連結で使用可能にしました
機体間は連結金具・ワンタッチコネクタで簡単接続。省設置スペースを実現。二連結でも使用可能です。
- 効率的な洗浄
大人数の使用でもウォークスルー方式のため効率よく使用できます。
- 高い洗浄効果
連結仕様では洗剤を使用した洗浄とすすぎとを繰り返すことができます。洗浄回数の増加によって固形の油汚れも落としやすくなります。

加工工場におすすめの 「設備用中性洗浄剤」のご紹介

「設備用中性洗浄剤」を靴底洗浄装置（KSW-BSS01/BSS01C）で使用すれば、靴底に付着した油分・油膜をしっかりと落とせます。装置内のブラシにも油分・油膜が残りにくくなります。

【切削油の汚れ落ち評価試験】



※評価方法：
靴底洗浄装置(KSW-BSS01)にて足を前後に動かしながら10秒間、30秒間洗浄した後の汚れ落ちを比較
※実加工で使用済みの切削油を使用
※汚れを見えやすくするため、切削油を着色

【仕様】※本仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

型式	KSW-BSS01C
電源	単相AC100V (50/60Hz)、1台目のみ接続
消費電流	12A以下（三連結仕様、3人同時洗浄の参考値）
給排水	各機体毎に配管
洗剤吸入	各機体毎に吸入 （洗剤を使用する機体を任意で選択可能）
機体間の接続	連結金具・接続ケーブル（ワンタッチコネクタ）
本体材質	ステンレス
総重量	166kg（三連結時）
耐荷重	120kg
対象靴サイズ	20.0～31.0cm 靴幅：120mm以下
運転方式	光電センサーによる自動運転（センサーは1台目のみ） タイマーで停止
運転時間	3～60秒（1秒ごと可変可能） 時間設定は3台共通
安全機構	いずれかの機体で異常発生時は 全機体動作停止
付属品	・カップリング継手（メス）、洗剤タンク一式（5Lタンク、チューブ、継手、インサートリング） ※台数分付属（三連結仕様では3セット） ・連結金具、接続ケーブル（三連結仕様では2セット）

 **コトヒラ工業株式会社**

〒389-0512
長野県東御市滋野乙1320
TEL 0268-63-0120
FAX 0268-63-0009
E-mail eigyo@kotohira.co.jp
URL <https://www.kotohira.biz>

Instagram始めました！



KOTOHIRA.EIGYO

型式	KQA-22	容量	18kg/缶
----	--------	----	--------